



## Tints per al cabell - REDKEN

### FUSION COLOR

crema de color d'alt rendiment - amb la proteïna



**REDKEN**  
5TH AVENUE NYC

✉ bbazar@globelife.com  
☎ +39 0331 1706328



### FUSION COLOR

crema de color d'alt rendiment - amb la proteïna

tinció d'innovadora textura de gel- crema que conté una formulació equilibrada de proteïnes basat en aminoàcids i proteïnes vegetals.

Colorbond Technology, tecnologia exclusiva de Redken, permet que les molècules dels pigments i proteïnes que penetren en el cor del cabell : el resultat és un tot color, brillant, amb verd - dimensional i multifacètic i un cabell més saludable

.FUSION COLOR té un nabiu fragància i garanties fruïter :

- Una cobertura perfecta de pèl blanc (100 %) amb tota naturalitat i uniformitat del resultat
- Un raig de fins a tres tons
- Rossa molt lleuger, suau, brillant, amb un alleujament de fins a 4 tons amb el superschiarente sèrie- Un color vital i duradora : gràcies a la seva formulació, és resistent als raigs del rentat, UV repetides i l'exposició a la llum
- Una versàtil aplicació utilitzant el pinzell o ampolla aplicadora. La textura gel- crema especial també permet una realització segura i controlada en quant a l'adherència del producte

**tons** : FUSION COLOR és un conjunt d'interessants i creatius. Es compon de 5 sèries, cadascuna de les quals inclou diversos rangs.

- NB NATURAL ASH EQUILIBRADA / blau, ASH / verd, ASH / violeta, NEUTRAL, GOLD / groguenc

.- NF MODA NATURAL :. GOLD / violeta, GOLD / or, or / taronja, or / vermell, marró / coure, BROWN / vermell, COURE / vermell

-. F FASHION

-. TITANI

. - DF FUSION DOBLE : marrons, vermells i rosses

- NOVA RUBILANE : GOLD / coure, coure / marró, coure / coure. Un'intesità amb tons coure i vida única, gràcies a l'única

mètode **d'ús** : FUSION COLOR barrejat amb una dosi igual de Pro - òxid Developer (relació 1:1). Per FUSION DOBLE la proporció de la barreja és de 1:2. Deixar actuar

durant 35 minuts a intervals de temperatura de les habitacions d'AC, NB, NF, F, DF marrons i vermells. Per Highlift Rosses DF i la velocitat d'obturació és de 45 minuts paquet : 60 ml tub astucciato